

Manipulateur, appel, 2 éclairages, service, radio/TV**EZ.127.5700**

Manipulateur sans phonie.

Caractéristiques

- Un bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation. Avec surveillance du bloc d'appel DIN VDE.
- Deux boutons d'éclairage, jaune, p. ex. pour éclairage de chambre et éclairage de lit. Bouton d'éclairage de lit avec voyant de localisation, éclairage jaune de faible intensité.
- Un bouton de service, gris.
- Cinq boutons pour la commande de radio, de téléviseur et d'autres appareils connectés (par ex. volets ou tête du lit).
Pour le raccordement et la commande d'un téléviseur ou d'autres appareils, du matériel technique supplémentaire est nécessaire. Plus d'informations sur demande.
- Clavier à membrane antibactérien : le bord du bouton d'appel de patient est légèrement relevé pour faciliter sa localisation. Les boutons d'appel se laissent actionner sur toute leur surface.
- Affichage 7 segments à 1 ligne.
- Prise de casque. Prise protégée contre les contacts accidentels, pour casque stéréo standard (32 Ω).
- Prise Sub-D 15 pts ; elle peut être retirée dans tous les sens.
- Changement de la configuration avec Adaptateur de configuration de manipulateur, référence EZ.125.6060.

Données techniques

- Câble souple de 3 m avec prise Sub-D 15 pts, adapté pour les prises de connexion Sub-D 15 pts EZ.127.xxxx
- Consommation : à l'état de repos max. 15 mA, radio/TV active avec écouteur max. 80 mA
- Tension de sortie : 10 V ± 5 % en actionnant le bouton d'appel de patient, env. 24 V en actionnant le bouton de service
- Voyant de tranquillisation du bouton d'appel de patient : 15 mA, LED, rouge
- Durée d'impulsion pour commande TV : tension de sortie : 24 V ; commande à une touche ; durée d'activation de la touche ; commande de touche : activation du programme : 100 ms, désactivation du programme : 200 ms, activation du volume de base : 300 ms, désactivation du volume de base : 400 ms
Avec le manipulateur, vous pouvez seulement commander des téléviseurs sélectionnés. Vous avez également besoin d'une interface TV supplémentaire (matériel). Veuillez contacter votre partenaire commercial correspondant pour obtenir de plus amples informations.
- Charge max. des boutons d'éclairage : 24 V/25 mA, sans potentiel, avec polarité commune, pour la commande d'un télérupteur conforme à EN 60669-2-1/2 avec une Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)
- Charge max. des touches de fonction : 20 mA pour une tension de sortie de 17 V
- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS)
- Boîtier, clavier à membrane, câble et prise, antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 62 x 134 x 20 mm
- Poids : 180 g
- Fonction d'appel lumineux conforme à DIN VDE 0834, partie 1
- Conditions environnementales et CEM conformes à DIN VDE 0834, partie 2, classe d'environnement 1
 - Température ambiante : 5 à 40 °C
 - Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 54

**Également requis**

- Casque audio EZ.093.332